

Cooper Bussmann Part Number	Volt	Amp	Type		Weight kg
170M3670	660	450	1*FKE/78	aR	0,300
170M3671	660	500	1*FKE/78	aR	0,300
170M3672	660	550	1*FKE/78	aR	0,300
170M3673	660	630	1*FKE/78	aR	0,300
170M3675	660	175	1*FKE/78		0,300
170M3759	660	50	1*FKE/115	aR	0,338
170M3760	660	63	1*FKE/115	aR	0,338
170M3761	660	80	1*FKE/115	aR	0,338
170M3762	660	100	1*FKE/115	aR	0,338
170M3763	660	125	1*FKE/115	aR	0,338
170M3764	660	160	1*FKE/115	aR	0,338
170M3765	660	200	1*FKE/115	aR	0,338
170M3766	660	250	1*FKE/115	aR	0,338
170M3767	660	315	1*FKE/115	aR	0,338
170M3768	660	350	1*FKE/115	aR	0,338
170M3769	660	400	1*FKE/115	aR	0,338
170M3770	660	450	1*FKE/115	aR	0,338
170M3771	660	500	1*FKE/115	aR	0,338
170M3772	660	550	1*FKE/115	aR	0,338
170M3773	660	630	1*FKE/115	aR	0,338
170M3808	660	40	DIN 1*	aR	0,368
170M3809	660	50	DIN 1*	aR	0,368
170M3810	660	63	DIN 1*	aR	0,368
170M3811	660	80	DIN 1*	aR	0,368
170M3812	660	100	DIN 1*	aR	0,368
170M3813	660	125	DIN 1*	aR	0,368
170M3814	660	160	DIN 1*	aR	0,368
170M3815	660	200	DIN 1*	aR	0,368
170M3816	660	250	DIN 1*	aR	0,368
170M3817	660	315	DIN 1*	aR	0,368
170M3818	660	350	DIN 1*	aR	0,368
170M3819	660	400	DIN 1*	aR	0,368
170M3901	690	80	1*STN/110	aR	0,312
170M3902	690	125	1*STN/110	aR	0,312
170M3903	690	160	1*STN/110	aR	0,312
170M3904	690	200	1*STN/110	aR	0,312
170M3905	690	250	1*STN/110	aR	0,312
170M3906	690	315	1*STN/110	aR	0,312
170M3907	690	350	1*STN/110	aR	0,312
170M3908	690	400	1*STN/110	aR	0,312
170M3909	690	450	1*STN/110	aR	0,312
170M3910	690	500	1*STN/110	aR	0,312
170M4008	660	200	1/80	aR	0,430
170M4009	660	250	1/80	aR	0,430
170M4010	660	315	1/80	aR	0,430
170M4011	660	350	1/80	aR	0,430
170M4012	660	400	1/80	aR	0,430
170M4013	660	450	1/80	aR	0,430
170M4014	660	500	1/80	aR	0,430