



DECONTACTOR™ – 60A

Tomacorrientes y Clavijas Casi Todas Como Interruptor

Clasificaciones

- Voltaje 600VCA
- Clasificado como interruptor (Solo VCA)
Interruptor de Circuitos Derivados y Desconexión de Circuitos de Motor
- Rangos Caballos de Fuerza
 - 120V 1Ø 2hp
 - 240V 1Ø 3hp
 - 208V 3Ø 7 1/2hp
 - 240V 3Ø 7 1/2hp
 - 480V 3Ø 20hp
 - 600V 3Ø 20hp
- Clasificación para corto circuito 100kAACI de reymantenido
Las pruebas se realizaron con protección de fusibles limitadores RK1 con capacidad al 400% de la corriente a plena carga del motor, asociada a la capacidad del dispositivo en caballos de fuerza
- Clasificación ambiental Type 4X, IP66+IP67
- Rango de temperatura Min. -40°F Max 140°F
Ver págs 220 para temperaturas menores a -15°F
- Capacidad de alambrado en las terminales
Min 12 AWG Max 4 AWG
Contactos aux. - Max 14 AWG
- Clasificaciones UL, CSA, IEC, CE*

* Contacte a su distribuidor

Tomacorriente (hembra)



Nb: ver adicional en su orden los Accesorios de instalación

Clavija (macho)



Voltaje	Polaridad	# de Parte Poliéster
120/208V	3P+N+G	63-64167
125V	1P+N+G	63-64075
125/250V	2P+N+G	63-64076
208V	2P+G	63-64162
208V	3P+G	63-64163
250V	2P+G	63-64072
250V	3P+G	63-64073
277V	1P+N+G	63-64045
277/480V	3P+N+G	63-64047
347/600V	3P+N+G	63-64147
480V	2P+G	63-64042
480V	3P+G	63-64043
600V	2P+G	63-64142
600V	3P+G	63-64143

Voltaje	Polaridad	# de Parte Poliéster
120/208V	3P+N+G	63-68167
125V	1P+N+G	63-68075
125/250V	2P+N+G	63-68076
208V	2P+G	63-68162
208V	3P+G	63-68163
250V	2P+G	63-68072
250V	3P+G	63-68073
277V	1P+N+G	63-68045
277/480V	3P+N+G	63-68047
347/600V	3P+N+G	63-68147
480V	2P+G	63-68042
480V	3P+G	63-68043
600V	2P+G	63-68142
600V	3P+G	63-68143

Otras opciones de voltaje, están disponibles, contacte a su distribuidor al 525550066752

Opciones Principales



Contactos Auxiliares



Gatillo con Botón tipo hongo



Gatillo con bloqueo



Tapa Normalmente cerrada
Recomendado para aplicaciones de tipo extensión mantener la tapa cerrada para evitar daños.



Ver págs. 197-206 para información detallada de estas opciones

Opciones de Tomacorriente	Sufijo #
Con 2 contactos auxiliares	Toma # - 972
Con 3 contactos auxiliares	Toma # - 973+
Con 4 contactos auxiliares	Toma # - 974+
Inserción Recta	Toma # - 352
Conector de enganche auto eyectable	Toma # - 354
Gatillo con botón tipo hongo	Toma # - 375
Gatillo con bloqueo	Toma # - 843
Gatillo tipo hongo con bloqueo	Toma # - 375-843
Gatillo de metal	Toma # - 824
Configuración tapa cerrada	Toma # - NC
Con Interruptor auxiliar	Toma # - 270+

Notas: + Sin clasificación UL/CSA

Ejemplo de Orden DSN60:
Para ordenar una clavija tomacorriente con 2 contactos auxiliares adicione -972 a los números de parte
Clavija DSN60 3P+G= 63-68043-972
Tomacorriente DSN60 3P+G= 63-64043-972

Deberán también incluirse en la orden los números propios de los accesorios.

Opciones de Clavija	Sufijo #
Con 2 contactos auxiliares	Clavija # - 972
Con 3 contactos auxiliares	Clavija # - 973+
Con 3 contactos auxiliares	Clavija # - 974+
Clavija auto eyectable	Clavija # - 338
Sin perforación de bloqueo	Clavija # - A155
Para interruptor opcional*	Clavija # - NNF

Notas: * Ordene la clavija con configuración P+G+N y tomacorriente con configuración P+G

Como Ordenar

Tomacorriente y Clavija (véase arriba)



Accesorios
Ángulo, Manija, etc. son intercambiables (ver página siguiente)