

Standard Product **Polycarbonate**

Catalog Number	AxBxC mm/in.	Cover Style	External Dimensions L x W mm/in.	Panel	Panel Size D x E mm/in.	Mounting G x H mm/in.	F mm/in.	K mm/in.	P mm/in.	Q mm/in.	S mm/in.
Q1388PCE	119 x 69 x 67 4.69 x 2.72 x 2.64	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	61 2.40	25 0.98	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q1388PCECC	119 x 69 x 67 4.67 x 2.70 x 2.65	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	61 2.40	25 0.98	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13138PCE	119 x 119 x 67 4.67 x 4.67 x 2.65	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	61 2.40	25 0.98	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q13138PCECC	119 x 119 x 67 4.67 x 4.67 x 2.65	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	61 2.40	25 0.98	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q18138PCE	169 x 119 x 67 6.63 x 4.67 x 2.65	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	61 2.40	25 0.98	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q18138PCECC	169 x 119 x 67 6.63 x 4.67 x 2.65	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	61 2.40	25 0.98	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q18188PCE	169 x 169 x 67 6.63 x 6.63 x 2.65	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	61 2.40	25 0.98	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q18188PCECC	169 x 169 x 67 6.63 x 6.63 x 2.65	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	61 2.40	25 0.98	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q25188PCE	244 x 169 x 67 9.59 x 6.63 x 2.65	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	61 2.40	25 0.98	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q25188PCECC	244 x 169 x 67 9.59 x 6.63 x 2.65	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	61 2.40	25 0.98	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q13810PCE	119 x 69 x 92 4.67 x 2.70 x 3.64	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	86 3.39	50 1.97	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13810PCECC	119 x 69 x 92 4.67 x 2.70 x 3.64	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	86 3.39	50 1.97	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q131310PCE	119 x 119 x 92 4.67 x 4.67 x 3.64	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q131310PCECC	119 x 119 x 92 4.67 x 4.67 x 3.64	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q181310PCE	169 x 119 x 92 6.63 x 4.67 x 3.64	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181310PCECC	169 x 119 x 92 6.63 x 4.67 x 3.64	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181810PCE	169 x 169 x 92 6.63 x 6.63 x 3.64	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	86 3.39	50 1.97	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181810PCECC	169 x 169 x 92 6.63 x 6.63 x 3.64	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	86 3.39	50 1.97	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q251810PCE	244 x 169 x 92 9.59 x 6.63 x 3.64	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	86 3.39	50 1.97	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q251810PCECC	244 x 169 x 92 9.59 x 6.63 x 3.64	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	86 3.39	50 1.97	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q13813PCE	119 x 69 x 117 4.67 x 2.70 x 4.62	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	111 4.37	75 2.95	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13813PCECC	119 x 69 x 117 4.67 x 2.70 x 4.62	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95	Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	111 4.37	75 2.95	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q131313PCE	119 x 119 x 117 4.67 x 4.67 x 4.62	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q131313PCECC	119 x 119 x 117 4.67 x 4.67 x 4.62	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92	Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q181313PCE	169 x 119 x 117 6.63 x 4.67 x 4.62	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181313PCECC	169 x 119 x 117 6.63 x 4.67 x 4.62	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181813PCE	169 x 169 x 117 6.63 x 6.63 x 4.62	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	111 4.37	75 2.95	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181813PCECC	169 x 169 x 117 6.63 x 6.63 x 4.62	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	111 4.37	75 2.95	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181315PCE	169 x 119 x 142 6.63 x 4.67 x 5.61	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	136 5.35	100 3.94	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181315PCECC	169 x 119 x 142 6.63 x 4.67 x 5.61	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92	Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	136 5.35	100 3.94	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181815PCE	169 x 169 x 142 6.63 x 6.63 x 5.61	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	136 5.35	100 3.94	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181815PCECC	169 x 169 x 142 6.63 x 6.63 x 5.61	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89	Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	136 5.35	100 3.94	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q251815PCE	244 x 169 x 142 9.59 x 6.63 x 5.61	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	136 5.35	100 3.94	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q251815PCECC	244 x 169 x 142 9.59 x 6.63 x 5.61	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89	Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	136 5.35	100 3.94	139 5.47	202 7.95	215 8.46

A x B x C are internal dimensions.

Purchase panels separately.