

Standard Product **ABS**

Catalog Number	AxBxC mm/in.	Cover Style	External Dimensions		Panel	Panel Size D x E mm/in.	Mounting G x H mm/in.	F mm/in.	K mm/in.	P mm/in.	Q mm/in.	S mm/in.
			L x W mm/in.									
Q1388ABE	75 x 125 x 75 2.95 x 4.92 x 2.95	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	61 2.40	25 .98	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q1388ABECC	75 x 125 x 75 2.95 x 4.92 x 2.95	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	61 2.40	25 .98	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13138ABE	125 x 125 x 75 4.92 x 4.92 x 2.95	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	61 2.40	25 .98	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q13138ABECC	125 x 125 x 75 4.92 x 4.92 x 2.95	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	61 2.40	25 .98	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q18138ABE	125 x 175 x 75 4.92 x 6.89 x 2.95	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	61 2.40	25 .98	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q18138ABECC	125 x 175 x 75 4.92 x 6.89 x 2.95	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	61 2.40	25 .98	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q18188ABE	175 x 175 x 75 6.89 x 6.89 x 2.95	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	61 2.40	25 .98	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q18188ABECC	175 x 175 x 75 6.89 x 6.89 x 2.95	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	61 2.40	25 .98	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q25188ABE	175 x 250 x 75 6.89 x 9.84 x 2.95	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	61 2.40	25 .98	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q25188ABECC	175 x 250 x 75 6.89 x 9.84 x 2.95	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	61 2.40	25 .98	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q13810ABE	119 x 69 x 92 4.67 x 2.70 x 3.64	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	86 3.39	50 1.97	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13810ABECC	75 x 125 x 100 2.95 x 4.92 x 3.94	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	86 3.39	50 1.97	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q131310ABE	119 x 119 x 92 4.67 x 4.67 x 3.64	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q131310ABECC	125 x 125 x 100 4.92 x 4.92 x 3.94	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q181310ABE	169 x 119 x 92 6.63 x 4.67 x 3.64	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181310ABECC	125 x 175 x 100 4.92 x 6.89 x 3.94	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	86 3.39	50 1.97	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181810ABE	169 x 169 x 92 6.63 x 6.63 x 3.64	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	86 3.39	50 1.97	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181810ABECC	175 x 175 x 100 6.89 x 6.89 x 3.94	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	86 3.39	50 1.97	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q251810ABE	244 x 169 x 92 9.59 x 6.63 x 3.64	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	86 3.39	50 1.97	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q251810ABECC	175 x 250 x 100 6.89 x 9.84 x 3.94	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	86 3.39	50 1.97	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q13813ABE	75 x 125 x 125 2.95 x 4.92 x 4.92	Opaque	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	111 4.37	75 2.95	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q13813ABECC	75 x 125 x 125 2.95 x 4.92 x 4.92	Clear	125 x 75 4.92 x 2.95		Q138PE	98 x 48 3.86 x 1.89	110 x 60 4.33 x 2.36	111 4.37	75 2.95	40 1.57	75 2.95	90 3.54
Q131313ABE	125 x 125 x 125 4.92 x 4.92 x 4.92	Opaque	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q131313ABECC	125 x 125 x 125 4.92 x 4.92 x 4.92	Clear	125 x 125 4.92 x 4.92		Q1313PE	98 x 98 3.86 x 3.86	110 x 110 4.33 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	75 2.95	90 3.54
Q181313ABE	125 x 175 x 125 4.92 x 6.89 x 4.92	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181313ABECC	125 x 175 x 125 4.92 x 6.89 x 4.92	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	111 4.37	75 2.95	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181813ABE	175 x 175 x 125 6.89 x 6.89 x 4.92	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	111 4.37	75 2.95	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181813ABECC	175 x 175 x 125 6.89 x 6.89 x 4.92	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	111 4.37	75 2.95	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181315ABE	169 x 119 x 142 6.63 x 4.67 x 5.61	Opaque	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	136 5.35	100 3.94	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181315ABECC	125 x 175 x 150 4.92 x 6.89 x 5.91	Clear	175 x 125 6.89 x 4.92		Q1813PE	148 x 98 5.83 x 3.86	160 x 110 6.30 x 4.33	136 5.35	100 3.94	90 3.54	100 3.94	140 5.51
Q181815ABE	169 x 169 x 142 6.63 x 6.63 x 5.61	Opaque	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	136 5.35	100 3.94	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q181815ABECC	175 x 175 x 150 6.89 x 6.89 x 5.91	Clear	175 x 175 6.89 x 6.89		Q1818PE	148 x 148 5.83 x 5.83	160 x 160 6.30 x 6.30	136 5.35	100 3.94	140 5.51	125 4.92	140 5.51
Q251815ABE	244 x 169 x 142 9.59 x 6.63 x 5.61	Opaque	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	136 5.35	100 3.94	139 5.47	202 7.95	215 8.46
Q251815ABECC	175 x 250 x 150 6.89 x 9.84 x 5.91	Clear	250 x 175 9.84 x 6.89		Q2518PE	223 x 148 8.78 x 5.83	235 x 160 9.25 x 6.30	136 5.35	100 3.94	139 5.47	202 7.95	215 8.46