

Standard Product **ABS, Screw Cover**

Catalog Number	AxBxC mm/in.	Cover Style	External Dim's L x W mm/in.	Panel	Panel Size D x E mm/in.	Extension Ring	Mounting G x H mm/in.	F mm/in.	P mm/in.	Q mm/in.	R mm/in.	S mm/in.	T mm/in.	U mm/in.	Y mm/in.	Z mm/in.
Q202013ABI	188 x 188 x 123 7.40 x 7.40 x 4.84	Opaque	200 x 200 7.87 x 7.87	Q2020PI	160 x 160 6.30 x 6.30	Q2020EXTI	180 x 180 7.09 x 7.09	115 4.53	150 5.91	150 5.91	140 5.51	140 5.51	120 4.72	110 4.33	100 3.94	100 3.94
Q202013ABICC	200 x 200 x 130 7.87 x 7.87 x 5.12	Clear	200 x 200 7.87 x 7.87	Q2020PI	160 x 160 6.30 x 6.30	Q2020EXTI	180 x 180 7.09 x 7.09	115 4.53	150 5.91	150 5.91	140 5.51	140 5.51	120 4.72	110 4.33	100 3.94	100 3.94
Q302013ABI	300 x 200 x 123 11.81 x 7.87 x 4.84	Opaque	300 x 200 11.81 x 7.87	Q3020PI	260 x 160 10.24 x 6.30	Q3020EXTI	280 x 180 11.02 x 7.09	115 4.53	150 5.91	250 9.84	140 5.51	240 9.45	120 4.72	210 8.27	100 3.94	200 7.87
Q302013ABICC	200 x 300 x 130 7.87 x 11.81 x 5.12	Clear	300 x 200 11.81 x 7.87	Q3020PI	260 x 160 10.24 x 6.30	Q3020EXTI	280 x 180 11.02 x 7.09	115 4.53	150 5.91	250 9.84	140 5.51	240 9.45	120 4.72	210 8.27	100 3.94	200 7.87
Q402013ABI	388 x 188 x 123 15.28 x 7.40 x 4.84	Opaque	400 x 200 15.75 x 7.87	Q4020PI	360 x 160 14.17 x 6.30	Q4020EXTI	380 x 180 14.96 x 7.09	115 4.53	150 5.91	350 13.78	140 5.51	340 13.39	120 4.72	310 12.20	100 3.94	300 11.81
Q402013ABICC	200 x 400 x 130 7.87 x 15.75 x 5.12	Clear	400 x 200 15.75 x 7.87	Q4020PI	360 x 160 14.17 x 6.30	Q4020EXTI	380 x 180 14.96 x 7.09	115 4.53	150 5.91	350 13.78	140 5.51	340 13.39	120 4.72	310 12.20	100 3.94	300 11.81
Q303013ABI	288 x 288 x 123 11.34 x 11.34 x 4.84	Opaque	300 x 300 11.81 x 11.81	Q3030PI	260 x 260 10.24 x 10.24	Q3030EXTI	280 x 280 11.02 x 11.02	115 4.53	250 9.84	250 9.84	240 9.45	240 9.45	220 8.66	210 8.27	200 7.87	200 7.87
Q303013ABICC	300 x 300 x 130 11.81 x 11.81 x 5.12	Clear	300 x 300 11.81 x 11.81	Q3030PI	260 x 260 10.24 x 10.24	Q3030EXTI	280 x 280 11.02 x 11.02	115 4.53	250 9.84	250 9.84	240 9.45	240 9.45	220 8.66	210 8.27	200 7.87	200 7.87
Q403013ABI	388 x 288 x 123 15.28 x 11.34 x 4.84	Opaque	400 x 300 15.75 x 11.81	Q4030PI	360 x 260 14.17 x 10.24	Q4030EXTI	380 x 280 14.96 x 11.02	115 4.53	250 9.84	350 13.78	240 9.45	240 9.45	220 8.66	310 12.20	200 7.87	300 11.81
Q403013ABICC	300 x 400 x 130 11.81 x 15.75 x 5.12	Clear	400 x 300 15.75 x 11.81	Q4030PI	360 x 260 14.17 x 10.24	Q4030EXTI	380 x 280 14.96 x 11.02	115 4.53	250 9.84	350 13.78	240 9.45	240 9.45	220 8.66	310 12.20	200 7.87	300 11.81
Q603013ABI	300 x 600 x 130 11.81 x 23.62 x 5.12	Opaque	600 x 300 23.62 x 11.81	Q6030PI	560 x 260 22.05 x 10.24	Q6030EXTI	580 x 280 22.83 x 11.02	115 4.53	250 9.84	550 21.65	240 9.45	540 21.26	220 8.66	510 20.08	200 7.87	300 11.81
Q603013ABICC	300 x 600 x 130 11.81 x 23.62 x 5.12	Clear	600 x 300 23.62 x 11.81	Q6030PI	560 x 260 22.05 x 10.24	Q6030EXTI	580 x 280 22.83 x 11.02	115 4.53	250 9.84	550 21.65	240 9.45	540 21.26	220 8.66	510 20.08	200 7.87	300 11.81
Q604013ABI	400 x 600 x 130 15.75 x 23.62 x 5.12	Opaque	600 x 400 23.62 x 15.75	Q6040PI	560 x 360 22.05 x 14.17	Q6040EXTI	580 x 380 22.83 x 14.96	115 4.53	350 13.78	550 21.65	340 13.39	540 21.26	320 12.60	510 20.08	300 11.81	500 19.69
Q604013ABICC	400 x 600 x 130 15.75 x 23.62 x 5.12	Clear	600 x 400 23.62 x 15.75	Q6040PI	560 x 360 22.05 x 14.17	Q6040EXTI	580 x 380 22.83 x 14.96	115 4.53	350 13.78	550 21.65	340 13.39	540 21.26	320 12.60	510 20.08	300 11.81	500 19.69
Q202018ABI	188 x 188 x 173 7.40 x 7.40 x 6.81	Opaque	200 x 200 7.87 x 7.87	Q2020PI	160 x 160 6.30 x 6.30	Q2020EXTI	180 x 180 7.09 x 7.09	165 6.50	150 5.91	150 5.91	140 5.51	140 5.51	120 4.72	110 4.33	100 3.94	100 3.94
Q202018ABICC	200 x 200 x 180 7.87 x 7.87 x 7.09	Clear	200 x 200 7.87 x 7.87	Q2020PI	160 x 160 6.30 x 6.30	Q2020EXTI	180 x 180 7.09 x 7.09	165 6.50	150 5.91	150 5.91	140 5.51	140 5.51	120 4.72	110 4.33	100 3.94	100 3.94
Q302018ABI	288 x 188 x 173 11.34 x 7.40 x 6.81	Opaque	300 x 200 11.81 x 7.87	Q3020PI	260 x 160 10.24 x 6.30	Q3020EXTI	280 x 180 11.02 x 7.09	165 6.50	150 5.91	250 9.84	140 5.51	240 9.45	120 4.72	110 4.33	100 3.94	200 7.87
Q302018ABICC	200 x 300 x 180 7.87 x 11.81 x 7.09	Clear	300 x 200 11.81 x 7.87	Q3020PI	260 x 160 10.24 x 6.30	Q3020EXTI	280 x 180 11.02 x 7.09	165 6.50	150 5.91	250 9.84	140 5.51	240 9.45	120 4.72	110 4.33	100 3.94	200 7.87
Q402018ABI	388 x 188 x 173 15.28 x 7.40 x 6.81	Opaque	400 x 200 15.75 x 7.87	Q4020PI	360 x 160 14.17 x 6.30	Q4020EXTI	380 x 180 14.96 x 7.09	165 6.50	150 5.91	350 13.78	140 5.51	340 13.39	120 4.72	310 12.20	100 3.94	300 11.81
Q402018ABICC	200 x 400 x 180 7.87 x 15.75 x 7.09	Clear	400 x 200 15.75 x 7.87	Q4020PI	360 x 160 14.17 x 6.30	Q4020EXTI	380 x 180 14.96 x 7.09	165 6.50	150 5.91	350 13.78	140 5.51	340 13.39	120 4.72	310 12.20	100 3.94	300 11.81
Q303018ABI	288 x 288 x 173 11.34 x 11.34 x 6.81	Opaque	300 x 300 11.81 x 11.81	Q3030PI	260 x 260 10.24 x 10.24	Q3030EXTI	280 x 280 11.02 x 11.02	165 6.50	250 9.84	250 9.84	240 9.45	240 9.45	220 8.66	210 8.27	200 7.87	200 7.87
Q303018ABICC	300 x 300 x 180 11.81 x 11.81 x 7.09	Clear	300 x 300 11.81 x 11.81	Q3030PI	260 x 260 10.24 x 10.24	Q3030EXTI	280 x 280 11.02 x 11.02	165 6.50	250 9.84	250 9.84	240 9.45	240 9.45	220 8.66	210 8.27	200 7.87	200 7.87
Q403018ABI	388 x 288 x 173 15.28 x 11.34 x 6.81	Opaque	400 x 300 15.75 x 11.81	Q4030PI	360 x 260 14.17 x 10.24	Q4030EXTI	380 x 280 14.96 x 11.02	165 6.50	250 9.84	350 13.78	240 9.45	340 13.39	220 8.66	310 12.20	200 7.87	300 11.81
Q403018ABICC	300 x 400 x 180 11.81 x 15.75 x 7.09	Clear	400 x 300 15.75 x 11.81	Q4030PI	360 x 260 14.17 x 10.24	Q4030EXTI	380 x 280 14.96 x 11.02	165 6.50	250 9.84	350 13.78	240 9.45	340 13.39	220 8.66	310 12.20	200 7.87	300 11.81
Q603018ABI	300 x 600 x 180 11.81 x 23.62 x 7.09	Opaque	600 x 300 23.62 x 11.81	Q6030PI	560 x 260 22.05 x 10.24	Q6030EXTI	580 x 280 22.83 x 11.02	165 6.50	250 9.84	550 21.65	240 9.45	540 21.26	220 8.66	510 20.08	200 7.87	500 19.69
Q603018ABICC	300 x 600 x 180 11.81 x 23.62 x 7.09	Clear	600 x 300 23.62 x 11.81	Q6030PI	560 x 260 22.05 x 10.24	Q6030EXTI	580 x 280 22.83 x 11.02	165 6.50	250 9.84	550 21.65	240 9.45	540 21.26	220 8.66	510 20.08	200 7.87	500 19.69
Q604018ABI	400 x 600 x 180 15.75 x 23.62 x 7.09	Opaque	600 x 400 23.62 x 15.75	Q6040PI	560 x 360 22.05 x 14.17	Q6040EXTI	580 x 380 22.83 x 14.96	165 6.50	350 13.78	550 21.65	340 13.39	540 21.26	320 12.60	510 20.08	300 11.81	500 19.69
Q604018ABICC	400 x 600 x 180 15.75 x 23.62 x 7.09	Clear	600 x 400 23.62 x 15.75	Q6040PI	560 x 360 22.05 x 14.17	Q6040EXTI	580 x 380 22.83 x 14.96	165 6.50	350 13.78	550 21.65	340 13.39	540 21.26	320 12.60	510 20.08	300 11.81	500 19.69