



SEARCH  Sut

[Supplier Center](#) [Distributor Center](#)

**BROWSE PRODUCTS**

Category:  | Brand:

**PRODUCTS**

- [Bending](#)
- [Bolt Cutters](#)
- [Cable Termination](#)
- [CATV/Broadband Instruments](#)
- [Connectors](#)
- [Electric Test Instruments](#)
- [Fasteners](#)
- [Fiber Connections](#)
- [Fiber Optic Instruments](#)
- [Fishing](#)
- [Hydraulic Tools](#)
- [Knockouts](#)
- [Material Handling](#)
- [Power Tool Accessories](#)
- [Power Tools](#)
- [Professional Hand Tools](#)
- [Pulling](#)
- [Storage](#)
- [Telco Instruments](#)
- [VDV Instruments](#)
- [VDV Termination](#)
- [VDV Tools](#)
- [Wire Termination](#)

[Knockouts](#) > [KNOCKOUTS](#) > [Standard KQ](#) > PUNCH-RD 2.500 OD (63.5MM) (730)

**PUNCH-RD 2.500 OD (63.5MM) (730)**

[Images](#)



[SAVE PRODUCT TO PDF](#)

**Related Products**



**User Reviews**

[\(No Reviews Yet.\)](#)

Cat No: **1758AV** UPC No: **783310042341**

[Where to Buy ▶](#)

[Description](#) | [Specifications](#) | [Reviews](#)

- Application : For Standard Round Knockout Punch Unit
- Capacity Mild Steel : 10 GA (3.500 MM)
- ISO : 63
- Size : 2-1/2 IN (63.500 MM)
- Type : Replacement, Round



[About Us](#) | [Manuals](#) | [News & Events](#) | [Contact Us](#) | [Company Store](#) | [Careers](#) | [Submit an Idea](#)

[CA Transparency in Supply Chains Act](#) | [Environmental Responsibility](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#) | [Textron](#) | [Site Map](#)