


4. Perfore orificios piloto de 1/16 pulg. en las marcas de lápiz de la superficie de montaje.
5. Ajuste los (2) tornillos de montaje (B) que se proveen en la superficie de montaje hasta que la caja de empalme quede sujeta.
6. Inserte el extremo con rosca del pasacables (D) en la abertura de la tapa desmontable de la caja de empalme. Ajuste la tuerca de sujeción para fijar el pasacables (Fig. 3).
7. Instale el conducto o el cable blindado según los códigos eléctricos vigentes. Ajuste los dos tornillos del conector del pasacables (D) para fijar los cables.
8. Conecte el/los cable(s) de alimentación vivo(s) (negro[s]) de la línea de CA al cable vivo (negro) de la caja de empalme. Asegure las conexiones con una tuerca para cables.
9. Conecte el/los cable(s) de alimentación neutro(s) (blanco[s]) de la línea de CA al cable neutro (blanco) de la caja de empalme. Asegure las conexiones con una tuerca para cables (Fig. 3).
10. Conecte el cable de tierra (verde o pelado) de la línea de CA al cable de tierra (verde) de la caja de empalme (C) (Fig. 3). Asegure la conexión con una tuerca para cables. Si el sistema eléctrico no tiene un cable de tierra, debe consultar a un electricista calificado antes de continuar con la instalación.
11. Asegúrese de que no queden cables pelados expuestos luego de realizar las conexiones eléctricas.
12. Acomode los cables dentro del dispositivo y vuelva a colocar la cubierta de la caja de empalme. Ajuste los tornillos para asegurarse de que todos los cables y las conexiones estén correctamente sellados en el interior sin pellizcar ningún cable.



La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting, LLC está estrictamente prohibida. Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a [ConsumerProducts@cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@cooperlighting.com). Impreso en China

**COOPER** Lighting

Customer First Center  
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2012 Cooper Lighting, LLC

07/13  
825-0873

# HALO®


Instruction Manual / Instrucciones

Questions? / ¿Preguntas? 1-800-334-6871

[ConsumerProducts@cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@cooperlighting.com)

## PACKAGING CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

A. Splice box  
Caja de empalme




HU106P  
HU106MB

B. (2) Mounting screws  
(2) Tornillos montaje



C. (3) Wire nuts  
(3) Conectores de cable



D. Strain relief  
Rosca del pasacables

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- For indoor use only.
- Save these instructions and warnings.



- Read and follow these instructions.
- Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing. **DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE SPLICE BOX WITH THE POWER ON.**
- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Make sure no bare wires are exposed outside the electrical connections.




## CAUTION

- Do not use in wet locations.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician.
- Use within electrical rating of device.

## INSTALLING THE SPLICE BOX

1. Select a suitable dry (indoor only) mounting location. Make sure the mounting surface is capable of supporting the fixture.
2. Remove cover from splice box (A) by unscrewing the two screws (Fig. 1).
3. Place the splice box (A) in the location where it is to be mounted and mark the position of the mounting holes with a pencil (Fig. 2).
4. Drill 1/16 in. pilot holes into pencil marks on the mounting surface.
5. Tighten the (2) mounting screws (B) provided into the mounting surface until the splice box is secure.
6. Insert the threaded end of the strain relief (D) into the knockout opening in the splice box. Secure the strain relief by tightening the lock nut (Fig. 3).
7. Install the conduit or armored cable to meet electrical codes. Tighten the two screws on the strain relief (D) connector to secure the wires.
8. Connect the hot (black) AC supply wire(s) to the hot (black) wire in the splice box. Secure the connection with a wire nut (C) (Fig. 3).
9. Connect the neutral (white) AC supply wire(s) to the neutral (white) wire in the splice box. Secure the connection with a wire nut (C) (Fig. 3).
10. Connect the ground (green or copper) AC supply wire to the ground (green) wire in the splice box. Secure the connection with a wire nut (C) (Fig. 3). If your electrical system contains no grounding wire, you should consult a qualified electrician before proceeding with installation.
11. Ensure that no bare wires are exposed after making the electrical connections.
12. Arrange wires inside the fixture and reattach the cover of the splice box. Tighten the screws to ensure that all the wires and connections are sealed properly inside without pinching any wires.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting, LLC are strictly prohibited. For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at [ConsumerProducts@cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@cooperlighting.com). Printed in China



## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.
- Sólo para uso en interiores.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Lea y siga estas instrucciones.
- Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la corriente en el fusible o interruptor de circuito antes de instalar o darle servicio al accesorio. **NO INTENTE INSTALAR LA CAJA DE EMPALME CON LA ALIMENTACIÓN CONECTADA.**
- Es necesaria una correcta puesta a tierra para garantizar la seguridad del personal.
- Asegúrese de que no haya cables pelados expuestos por fuera de las conexiones eléctricas.

### PRECAUCIÓN

- No usar en lugares húmedos.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado.
- Use el dispositivo dentro de sus especificaciones eléctricas.

### INSTALACIÓN DE LA CAJA DE EMPALME

1. Seleccione una ubicación de instalación apropiada y seca (únicamente en interiores). Asegúrese de que la superficie de montaje sea capaz de soportar el dispositivo.
2. Quite los dos tornillos para extraer la cubierta de la caja de empalme (A) (Fig. 1).
3. Coloque la caja de empalme en la ubicación donde desea instalarla y marque la ubicación de los orificios de montaje con un lápiz (Fig. 2).

