


# Roxtec CM modules with core

带中心塞的烙克赛克 CM 模块 ▶ CM Roxtec Dichtungsmodule mit Kern ▶ Módulos Roxtec CM con núcleo central ▶ Modules d'étanchéité CM, avec noyau central



CN	模块	电缆/管道的数量	适配的电缆/管道直径		外部尺寸 (毫米)	重量	货号
	DE	Modul	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (毫米)	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (英寸)	HxW (D=30 毫米)	请见第 36 页	
ES	Módulo	Número de cables/tuberías	Für Kabel-/Rohrdurchmesser		Außenmaße (mm)	Gewicht	Art.-Nr.
	FR	Module	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (mm)	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (in.)	HxW (D=30 mm)	Siehe Seite 36	N° art.
EN	Module	Number of cables/pipes	Para diámetro de cable/ tubería		Diám. externo (mm)	Peso véase la página 36	N° art.
	Module	Number of cables/pipes	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (mm)	$\varnothing_a$ - $\varnothing_b$ (in)	External dim. (mm) (HxW) (D=30 mm)	Weight see page 36	Art No.
	CM 15w40 *)	3	0+ 3.5-10.5	0+ 0.138-0.413	15x40		C000115401000
	CM 20	1	0+ 4.0-14.5	0+ 0.157-0.571	20x20		C000100201000
	CM 20w40 *)	2	0+ 3.5-16.5	0+ 0.138-0.650	20x40		C000120401000
	CM 30	1	0+ 10.0-25.0	0+ 0.394-0.984	30x30		C000100301000
	CM 30w40	1	0+ 10.0-25.0	0+ 0.394-0.984	30x40		C000130401000
	CM 40	1	0+21.5-34.5	0+ 0.846-1.358	40x40		5CM0000008983
	CM 40 10-32	1	0+ 9.5-32.5	0+ 0.374-1.280	40x40		C000140101000

\*) Smart tip: Whenever possible we recommend choosing twin or triplet modules like CM20w40 or CM15w40. Benefits are higher area efficiency per frame opening, quicker installation and improved cost-effectiveness.

\*) 特别提示：只要有可能会，我们推荐您选用双芯或三芯模块，例如CM20w40 或 CM15w40。优点是当更多的电缆和管道穿过时，有效密封空间的利用率将更为明显，安装更快捷，成本更经济。

\*) Tipp: Nach Möglichkeit empfehlen wir Zweier- oder Dreier-Module wie CM 20w40 oder CM 15w40. Die Vorzüge sind eine noch effizientere Nutzung pro Rahmenöffnung, schnellere Installation und eine höhere Kosteneffizienz.

\*) Consejo práctico: Recomendamos elegir módulos dobles o triples, como el CM20w40 o el CM15w40, siempre que sea posible. Sus ventajas son una mayor eficacia en el área, una instalación más rápida y mayor optimización de costes.

\*) Astuce : à chaque fois que cela est possible, nous recommandons d'utiliser les modules doubles ou triples CM20w40 ou CM15w40. Ils ont comme avantages une meilleure densité de passages de câbles ou de tuyauteries, une installation plus rapide et un gain économique.