

Standard Product **ABS, Screw Cover**

| Catalog Number | AxBxC mm/in.                            | Cover Style | External Dim's L x W mm/in. | Panel   | Panel Size D x E mm/in.    | Extension Ring | Mounting G x H mm/in.      | F mm/in.    | P mm/in.     | Q mm/in.     | R mm/in.     | S mm/in.     | T mm/in.     | U mm/in.     | Y mm/in.     | Z mm/in.     |
|----------------|---|-------------|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Q202013ABI     | 188 x 188 x 123<br>7.40 x 7.40 x 4.84   | Opaque      | 200 x 200<br>7.87 x 7.87    | Q2020PI | 160 x 160<br>6.30 x 6.30   | Q2020EXTI      | 180 x 180<br>7.09 x 7.09   | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 150<br>5.91  | 140<br>5.51  | 140<br>5.51  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 100<br>3.94  |
| Q202013ABICC   | 200 x 200 x 130<br>7.87 x 7.87 x 5.12   | Clear       | 200 x 200<br>7.87 x 7.87    | Q2020PI | 160 x 160<br>6.30 x 6.30   | Q2020EXTI      | 180 x 180<br>7.09 x 7.09   | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 150<br>5.91  | 140<br>5.51  | 140<br>5.51  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 100<br>3.94  |
| Q302013ABI     | 300 x 200 x 123<br>11.81 x 7.87 x 4.84  | Opaque      | 300 x 200<br>11.81 x 7.87   | Q3020PI | 260 x 160<br>10.24 x 6.30  | Q3020EXTI      | 280 x 180<br>11.02 x 7.09  | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 250<br>9.84  | 140<br>5.51  | 240<br>9.45  | 120<br>4.72  | 210<br>8.27  | 100<br>3.94  | 200<br>7.87  |
| Q302013ABICC   | 200 x 300 x 130<br>7.87 x 11.81 x 5.12  | Clear       | 300 x 200<br>11.81 x 7.87   | Q3020PI | 260 x 160<br>10.24 x 6.30  | Q3020EXTI      | 280 x 180<br>11.02 x 7.09  | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 250<br>9.84  | 140<br>5.51  | 240<br>9.45  | 120<br>4.72  | 210<br>8.27  | 100<br>3.94  | 200<br>7.87  |
| Q402013ABI     | 388 x 188 x 123<br>15.28 x 7.40 x 4.84  | Opaque      | 400 x 200<br>15.75 x 7.87   | Q4020PI | 360 x 160<br>14.17 x 6.30  | Q4020EXTI      | 380 x 180<br>14.96 x 7.09  | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 350<br>13.78 | 140<br>5.51  | 340<br>13.39 | 120<br>4.72  | 310<br>12.20 | 100<br>3.94  | 300<br>11.81 |
| Q402013ABICC   | 200 x 400 x 130<br>7.87 x 15.75 x 5.12  | Clear       | 400 x 200<br>15.75 x 7.87   | Q4020PI | 360 x 160<br>14.17 x 6.30  | Q4020EXTI      | 380 x 180<br>14.96 x 7.09  | 115<br>4.53 | 150<br>5.91  | 350<br>13.78 | 140<br>5.51  | 340<br>13.39 | 120<br>4.72  | 310<br>12.20 | 100<br>3.94  | 300<br>11.81 |
| Q303013ABI     | 288 x 288 x 123<br>11.34 x 11.34 x 4.84 | Opaque      | 300 x 300<br>11.81 x 11.81  | Q3030PI | 260 x 260<br>10.24 x 10.24 | Q3030EXTI      | 280 x 280<br>11.02 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 250<br>9.84  | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 210<br>8.27  | 200<br>7.87  | 200<br>7.87  |
| Q303013ABICC   | 300 x 300 x 130<br>11.81 x 11.81 x 5.12 | Clear       | 300 x 300<br>11.81 x 11.81  | Q3030PI | 260 x 260<br>10.24 x 10.24 | Q3030EXTI      | 280 x 280<br>11.02 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 250<br>9.84  | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 210<br>8.27  | 200<br>7.87  | 200<br>7.87  |
| Q403013ABI     | 388 x 288 x 123<br>15.28 x 11.34 x 4.84 | Opaque      | 400 x 300<br>15.75 x 11.81  | Q4030PI | 360 x 260<br>14.17 x 10.24 | Q4030EXTI      | 380 x 280<br>14.96 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 350<br>13.78 | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 310<br>12.20 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q403013ABICC   | 300 x 400 x 130<br>11.81 x 15.75 x 5.12 | Clear       | 400 x 300<br>15.75 x 11.81  | Q4030PI | 360 x 260<br>14.17 x 10.24 | Q4030EXTI      | 380 x 280<br>14.96 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 350<br>13.78 | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 310<br>12.20 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q603013ABI     | 300 x 600 x 130<br>11.81 x 23.62 x 5.12 | Opaque      | 600 x 300<br>23.62 x 11.81  | Q6030PI | 560 x 260<br>22.05 x 10.24 | Q6030EXTI      | 580 x 280<br>22.83 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 550<br>21.65 | 240<br>9.45  | 540<br>21.26 | 220<br>8.66  | 510<br>20.08 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q603013ABICC   | 300 x 600 x 130<br>11.81 x 23.62 x 5.12 | Clear       | 600 x 300<br>23.62 x 11.81  | Q6030PI | 560 x 260<br>22.05 x 10.24 | Q6030EXTI      | 580 x 280<br>22.83 x 11.02 | 115<br>4.53 | 250<br>9.84  | 550<br>21.65 | 240<br>9.45  | 540<br>21.26 | 220<br>8.66  | 510<br>20.08 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q604013ABI     | 400 x 600 x 130<br>15.75 x 23.62 x 5.12 | Opaque      | 600 x 400<br>23.62 x 15.75  | Q6040PI | 560 x 360<br>22.05 x 14.17 | Q6040EXTI      | 580 x 380<br>22.83 x 14.96 | 115<br>4.53 | 350<br>13.78 | 550<br>21.65 | 340<br>13.39 | 540<br>21.26 | 320<br>12.60 | 510<br>20.08 | 300<br>11.81 | 500<br>19.69 |
| Q604013ABICC   | 400 x 600 x 130<br>15.75 x 23.62 x 5.12 | Clear       | 600 x 400<br>23.62 x 15.75  | Q6040PI | 560 x 360<br>22.05 x 14.17 | Q6040EXTI      | 580 x 380<br>22.83 x 14.96 | 115<br>4.53 | 350<br>13.78 | 550<br>21.65 | 340<br>13.39 | 540<br>21.26 | 320<br>12.60 | 510<br>20.08 | 300<br>11.81 | 500<br>19.69 |
| Q202018ABI     | 188 x 188 x 173<br>7.40 x 7.40 x 6.81   | Opaque      | 200 x 200<br>7.87 x 7.87    | Q2020PI | 160 x 160<br>6.30 x 6.30   | Q2020EXTI      | 180 x 180<br>7.09 x 7.09   | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 150<br>5.91  | 140<br>5.51  | 140<br>5.51  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 100<br>3.94  |
| Q202018ABICC   | 200 x 200 x 180<br>7.87 x 7.87 x 7.09   | Clear       | 200 x 200<br>7.87 x 7.87    | Q2020PI | 160 x 160<br>6.30 x 6.30   | Q2020EXTI      | 180 x 180<br>7.09 x 7.09   | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 150<br>5.91  | 140<br>5.51  | 140<br>5.51  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 100<br>3.94  |
| Q302018ABI     | 288 x 188 x 173<br>11.34 x 7.40 x 6.81  | Opaque      | 300 x 200<br>11.81 x 7.87   | Q3020PI | 260 x 160<br>10.24 x 6.30  | Q3020EXTI      | 280 x 180<br>11.02 x 7.09  | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 250<br>9.84  | 140<br>5.51  | 240<br>9.45  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 200<br>7.87  |
| Q302018ABICC   | 200 x 300 x 180<br>7.87 x 11.81 x 7.09  | Clear       | 300 x 200<br>11.81 x 7.87   | Q3020PI | 260 x 160<br>10.24 x 6.30  | Q3020EXTI      | 280 x 180<br>11.02 x 7.09  | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 250<br>9.84  | 140<br>5.51  | 240<br>9.45  | 120<br>4.72  | 110<br>4.33  | 100<br>3.94  | 200<br>7.87  |
| Q402018ABI     | 388 x 188 x 173<br>15.28 x 7.40 x 6.81  | Opaque      | 400 x 200<br>15.75 x 7.87   | Q4020PI | 360 x 160<br>14.17 x 6.30  | Q4020EXTI      | 380 x 180<br>14.96 x 7.09  | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 350<br>13.78 | 140<br>5.51  | 340<br>13.39 | 120<br>4.72  | 310<br>12.20 | 100<br>3.94  | 300<br>11.81 |
| Q402018ABICC   | 200 x 400 x 180<br>7.87 x 15.75 x 7.09  | Clear       | 400 x 200<br>15.75 x 7.87   | Q4020PI | 360 x 160<br>14.17 x 6.30  | Q4020EXTI      | 380 x 180<br>14.96 x 7.09  | 165<br>6.50 | 150<br>5.91  | 350<br>13.78 | 140<br>5.51  | 340<br>13.39 | 120<br>4.72  | 310<br>12.20 | 100<br>3.94  | 300<br>11.81 |
| Q303018ABI     | 288 x 288 x 173<br>11.34 x 11.34 x 6.81 | Opaque      | 300 x 300<br>11.81 x 11.81  | Q3030PI | 260 x 260<br>10.24 x 10.24 | Q3030EXTI      | 280 x 280<br>11.02 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 250<br>9.84  | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 210<br>8.27  | 200<br>7.87  | 200<br>7.87  |
| Q303018ABICC   | 300 x 300 x 180<br>11.81 x 11.81 x 7.09 | Clear       | 300 x 300<br>11.81 x 11.81  | Q3030PI | 260 x 260<br>10.24 x 10.24 | Q3030EXTI      | 280 x 280<br>11.02 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 250<br>9.84  | 240<br>9.45  | 240<br>9.45  | 220<br>8.66  | 210<br>8.27  | 200<br>7.87  | 200<br>7.87  |
| Q403018ABI     | 388 x 288 x 173<br>15.28 x 11.34 x 6.81 | Opaque      | 400 x 300<br>15.75 x 11.81  | Q4030PI | 360 x 260<br>14.17 x 10.24 | Q4030EXTI      | 380 x 280<br>14.96 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 350<br>13.78 | 240<br>9.45  | 340<br>13.39 | 220<br>8.66  | 310<br>12.20 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q403018ABICC   | 300 x 400 x 180<br>11.81 x 15.75 x 7.09 | Clear       | 400 x 300<br>15.75 x 11.81  | Q4030PI | 360 x 260<br>14.17 x 10.24 | Q4030EXTI      | 380 x 280<br>14.96 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 350<br>13.78 | 240<br>9.45  | 340<br>13.39 | 220<br>8.66  | 310<br>12.20 | 200<br>7.87  | 300<br>11.81 |
| Q603018ABI     | 300 x 600 x 180<br>11.81 x 23.62 x 7.09 | Opaque      | 600 x 300<br>23.62 x 11.81  | Q6030PI | 560 x 260<br>22.05 x 10.24 | Q6030EXTI      | 580 x 280<br>22.83 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 550<br>21.65 | 240<br>9.45  | 540<br>21.26 | 220<br>8.66  | 510<br>20.08 | 200<br>7.87  | 500<br>19.69 |
| Q603018ABICC   | 300 x 600 x 180<br>11.81 x 23.62 x 7.09 | Clear       | 600 x 300<br>23.62 x 11.81  | Q6030PI | 560 x 260<br>22.05 x 10.24 | Q6030EXTI      | 580 x 280<br>22.83 x 11.02 | 165<br>6.50 | 250<br>9.84  | 550<br>21.65 | 240<br>9.45  | 540<br>21.26 | 220<br>8.66  | 510<br>20.08 | 200<br>7.87  | 500<br>19.69 |
| Q604018ABI     | 400 x 600 x 180<br>15.75 x 23.62 x 7.09 | Opaque      | 600 x 400<br>23.62 x 15.75  | Q6040PI | 560 x 360<br>22.05 x 14.17 | Q6040EXTI      | 580 x 380<br>22.83 x 14.96 | 165<br>6.50 | 350<br>13.78 | 550<br>21.65 | 340<br>13.39 | 540<br>21.26 | 320<br>12.60 | 510<br>20.08 | 300<br>11.81 | 500<br>19.69 |
| Q604018ABICC   | 400 x 600 x 180<br>15.75 x 23.62 x 7.09 | Clear       | 600 x 400<br>23.62 x 15.75  | Q6040PI | 560 x 360<br>22.05 x 14.17 | Q6040EXTI      | 580 x 380<br>22.83 x 14.96 | 165<br>6.50 | 350<br>13.78 | 550<br>21.65 | 340<br>13.39 | 540<br>21.26 | 320<br>12.60 | 510<br>20.08 | 300<br>11.81 | 500<br>19.69 |